

Garant GRIDLINE

Etabli, porte à gauche, 4 tiroirs à droite, tiroir grande largeur, Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 1500mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 921131 1500 |
| GTIN | 4062406083113 |
| Classe d'article | 9GG |

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces.

Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.

Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité. Avec tiroir grande largeur pour le rangement d'outils de grande taille.

Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 425

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 100, 150

Hauteur frontale des tiroirs, tiroir grande largeur mm: 125

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

| | |
|---|--|
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Surface utile de tiroir en G | 20×20 |
| Épaisseur plan de travail | 50 mm |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 800 kg |
| Longueur plan de travail | 1500 mm |
| Profondeur plan de travail | 750 mm |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Série | Ready-to-go |
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Largeur bâti | 1300 mm |
| Hauteur | 950 mm |
| Profondeur bâti | 700 mm |
| Prof. utile tiroir grande largeur | 500 mm |
| Poids | 151,2 kg |
| Larg. utile tiroir grande largeur | 1100 mm |
| Hauteur utile caisson de tiroirs | 425 mm |
| Nombre de tiroirs | 4 |
| Type de construction | Construction en tube d'acier |
| Épaisseur du matériau | 1 mm |
| Hauteur établi | 950 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Épaisseur plan de travail | 50 mm |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Angle d'ouverture de porte | 180 degré |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|------------------------------|--------|
| Attribut des noms de produit | 20x20G |
| Type de produit | Etabli |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg | 950180 75 |
| Jeu de tournevis Nombre d'outils 10 | 953521 10 |
| Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 20X20 | 951910 20X20 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 927800 150 |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 150/4 | 950320 150/4 |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/2 | 950320 75/2 |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 150/5 | 950320 150/5 |
| Barillet extractible à 2 clés Numéro de clé Ho (3 chiffres) 003 | 950050 003 |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/2 | 950320 100/2 |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/3 | 950320 100/3 |
| Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/2 | 950300 75/2 |
| Jeu de limes Nombre d'outils 6 | 952253 6 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 927800 100 |
| Coffret de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 37 | 953828 37 |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/3 | 950320 75/3 |
| Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 20X20 | 951885 20X20 |
| Coffret de douilles 1/2 pouce Nombre d'outils 32 | 953821 32 |

| | |
|--|--------------|
| Jeu d'atelier Nombre d'outils 22 | 955071 22 |
| Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/3 | 950300 75/3 |
| Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/1 | 950300 75/1 |
| Revêtement en PVC souple transparent Largeur 1500 mm | 951951 1500 |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/1 | 950320 100/1 |
| Jeu de clés mixtes Nombre d'outils 20 | 952505 20 |
| Jeu de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 39 | 953833 39 |
| Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/1 | 950320 75/1 |
| Cache-serrure pour GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Tapis pour tiroirs Dimension en G 20X20 | 951830 20X20 |
| Outils de démontage Type 1 | 950070 1 |
| Jeu de pinces Nombre d'outils 5 | 954305 5 |
| Poignée pour GridLine Type KO12 | 914226 KO12 |
| Jeu d'atelier Nombre d'outils 26 | 955081 26 |
| Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1 | 926403 1 |
| Traçage et sciage Nombre d'outils 8 | 954895 8 |
| Jeu de pinces Nombre d'outils 5 | 954295 5 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 927800 75 |
| Assort. mousse jeu de 4 pinces Garant Nombre d'outils 5 | 954306 5 |
| Assort. mousse vis phillips/plat Horex Nombre d'outils 10 | 953522 10 |
| Jeu d'atelier Nombre d'outils 22 | 955072 22 |