

Garant GRIDLINE

Etabli Vario Basic, avec paroi arrière, hauteur 850 mm, Plan de travail en bambou, Long. plan de travail: 1000mm**Données de commande**

N° commande	922021 1000
GTIN	4062406083144
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Paroi arrière supplémentaire pour augmenter la charge admissible. Avec 1 × paire de goussets pour assurer la rigidité.

Livraison:

2 × piètements, 1 × paire de goussets, 1 × paroi arrière en deux parties, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Matériau plan de travail	Bambou
Longueur plan de travail	1000 mm
Poids	50 kg

Epaisseur plan de travail	50 mm
Hauteur	850 mm
Série	vario Basic
Profondeur plan de travail	750 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	600 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

Accessoires

Paroi arrière / plateau de rangement simple Pour longueur de plan de travail 1000 mm	927140 1000
Epaisseur du plan de travail de 50 mm en bambou encollé en croix Long. plan de travail 1000 mm	926001 1000
Piètement Hauteur 800 mm	927000 800
Goussets Type 1	927122 1