

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario Basic, avec paroi arrière, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, Long. plan de travail: 1000mm****Données de commande**

N° commande	922024 1000
GTIN	4062406083175
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Paroi arrière supplémentaire pour augmenter la charge admissible. Avec 1 × paire de goussets pour assurer la rigidité.

**Livraison:**

2 × piètements, 1 × paire de goussets, 1 × paroi arrière en deux parties, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Poids	50 kg
Longueur plan de travail	1000 mm
Série	vario Basic

Hauteur	850 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	600 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

## Accessoires

Goussets Type 1	927122 1
Piètement Hauteur 800 mm	927000 800
Paroi arrière / plateau de rangement simple Pour longueur de plan de travail 1000 mm	927140 1000
Epaisseur du plan de travail de 50 mm en hêtre multiplis Long. plan de travail 1000 mm	926081 1000