

Garant GRIDLINE

Etabli Vario Basic, avec paroi arrière, hauteur 850 mm, Plan de travail en bambou, Long. plan de travail: 2000mm**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 922021 2000 |
| GTIN | 4062406083168 |
| Classe d'article | 9GG |

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Paroi arrière supplémentaire pour augmenter la charge admissible. Avec 1 × paire de goussets pour assurer la rigidité.

Livraison:

2 × piètements, 1 × paire de goussets, 1 × paroi arrière en deux parties, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

| | |
|---------------------------|-------------|
| Série | vario Basic |
| Hauteur | 850 mm |
| Poids | 86 kg |
| Matériau plan de travail | Bambou |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm |

| | |
|---|--|
| Longueur plan de travail | 2000 mm |
| Profondeur plan de travail | 750 mm |
| Type de construction | Construction en tube d'acier |
| Epaisseur du matériau | 1 mm |
| Hauteur établi | 850 mm |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 600 kg |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Tables de travail |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Piètement Hauteur 800 mm | 927000 800 |
| Paroi arrière / plateau de rangement simple Pour longueur de plan de travail 2000 mm | 927140 2000 |
| Goussets Type 1 | 927122 1 |
| Epaisseur du plan de travail de 50 mm en bambou encollé en croix Long. plan de travail 2000 mm | 926001 2000 |