

Garant
Fraise à copier à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/4mm

Données de commande

N° commande	211806 50/4
GTIN	4045197714886
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Rigidité supérieure de l'outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	VCG. 2205
Longueur totale L_{tot}	55 mm
Ø fixation	22 mm
Ø dents D_c	50 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Nombre de dents Z	4
Angle de plongée oblique α_{max}	4,25 degré
Perçage par interpolation Ø D_{max}	98 mm
Perçage par interpolation a_p	10 mm

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	40,34 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	94 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à copier

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219800
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,7 Nm	211750 5,7