

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario Basic, avec paroi arrière, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, Long. plan de travail: 1500mm****Données de commande**

N° commande	922034 1500
GTIN	4062406083274
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Paroi arrière supplémentaire pour augmenter la charge admissible. Avec 1 × paire de goussets pour assurer la rigidité.

**Livraison:**

2 × piètements, 1 × paire de goussets, 1 × paroi arrière en deux parties, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Epaisseur plan de travail	50 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Hauteur	950 mm
Série	vario Basic

Poids	69 kg
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	600 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

## Accessoires

Paroi arrière / plateau de rangement simple Pour longueur de plan de travail 1500 mm	927140 1500
Goussets Type 1	927122 1
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Epaisseur du plan de travail de 50 mm en hêtre multiplis Long. plan de travail 1500 mm	926081 1500