

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec bâti 16G, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 12x20G, Long. plan de travail: 1000/6mm**Données de commande**

N° commande	922124 1000/6
GTIN	4062406083724
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Livraison:

1 x piètement, 1 x paire de goussets, caisson à tiroirs, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Nombre de tiroirs	6
Largeur utile des tiroirs en G	12
Largeur caisson de tiroirs	400 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	700 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Longueur plan de travail	1000 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Poids	103 kg
Hauteur	850 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Série	vario
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Surface utile de tiroir en G	12×20
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927500 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927500 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927500 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927500 200
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen hêtre multiplis Long. plan de travail 1000 mm	926081 1000
Piètement Hauteur 800 mm	927000 800
Goussets Type 1	927122 1
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/6	927300 800/6