

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec bâti 16G, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 12x20G, Long. plan de travail: 1000/7mm**



## Données de commande

N° commande	922134 1000/7
GTIN	4062406083854
Classe d'article	9GG

## Description

### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

### Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

### Livraison:

1 x piètement, 1 x paire de goussets, caisson à tiroirs, plan de travail.

### Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

### Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

### Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

## Description technique

Hauteur caisson de tiroirs	900 mm
Longueur plan de travail	1000 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Nombre de tiroirs	7
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Hauteur	950 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	12
Série	vario
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Largeur caisson de tiroirs	400 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	800 mm
Poids	113 kg
Surface utile de tiroir en G	12×20
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	12×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927500 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927500 200
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927500 100
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927500 150
Goussets Type 1	927122 1
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Bâti 16G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/7	927300 900/7
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen hêtre multiplis Long. plan de travail 1000 mm	926081 1000