

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec bâti 24G, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 20x20G, Long. plan de travail: 1000/5mm**



## Données de commande

N° commande	922714 1000/5
GTIN	4062406084882
Classe d'article	9GG

## Description

### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

### Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 75, 100, 125

### Livraison:

2 x piètements, 1 x paire de goussets, caisson de tiroirs, plan de travail.

### Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

### Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

### Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

## Description technique

Profondeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur plan de travail	50 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Poids	128 kg
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Hauteur	950 mm
Hauteur caisson de tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	425 mm
Longueur plan de travail	1000 mm
Série	vario
Nombre de tiroirs	5
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	927800 50
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 500/5	927600 500/5
Goussets Type 1	927122 1
Epaisseur du plan de travail de 50 mm en hêtre multiplis Long. plan de travail 1000 mm	926081 1000
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900