

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec bâti 24G, hauteur 950 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/7mm****Données de commande**

N° commande	922777 2000/7
GTIN	4062406085179
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Livraison:**

1 × piètement, 1 × paire de goussets, caisson de tiroirs, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Profondeur utile des tiroirs en G	20
Longueur plan de travail	2000 mm

Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	800 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Nombre de tiroirs	7
Série	vario
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Hauteur	950 mm
Poids	179 kg
Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur caisson de tiroirs	900 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Goussets Type 1	927122 1
Plateaux de travail avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé Long. plan de travail 2000 mm	926241 2000
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/7	927600 900/7