

**Garant****Lame de tronçonnage Heavy Duty, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 45/5,1mm****Données de commande**

N° commande	273558 45/5,1
GTIN	4062406084370
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

A partir d'une hauteur de lame de 100 mm, avec quatre assises de plaquette.

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Description technique**

Largeur de gorge w	5,1 mm
Hauteur de lame h <sub>5</sub>	45 mm
Pour Ø pièce max.	170 mm
Longueur totale L	225 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

