

Garant**Lame de tronçonnage Heavy Duty, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 100/8,0mm****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 273558 100/8,0 |
| GTIN | 4062406085261 |
| Classe d'article | 21U |

Description**Exécution:**

A partir d'une hauteur de lame de 100 mm, avec quatre assises de plaquette.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984 – 274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Hauteur de lame h ₅ | 100 mm |
| Pour Ø pièce max. | 500 mm |
| Largeur de gorge w | 8 mm |
| Longueur totale L | 500 mm |
| Type d'utilisation | neutre |
| Arrosage interne | non |
| Clé système | oui |
| Rainurage axial possible | non |
| Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |

