

3M**Bande abrasive en nylon (A) SC-BS, 6x520 mm, Comparaison grain: 280****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 558494 280 |
| GTIN | 2050001774910 |
| Classe d'article | 53M |

Description**Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, **fini uniforme, faible échauffement.**

Bande nylon souple pour une utilisation sur machines manuelles.

Utilisation:

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d'obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l'élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.

Description technique

| | |
|-------------------|-------------|
| Couleur | bleu |
| Degré de finesse | très fin |
| Comparaison grain | 280 |
| Exécution | A very fine |
| Série | SC-BS |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Largeur bande abrasive | 6 mm |
| Longueur bande abrasive | 520 mm |
| Attribut des noms de produit | 6×520 mm |
| Référence fabricant | SC-BS |
| Type de produit | Bandes abrasives en non-tissé(Vlies) |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | moyennement adaptée | 15-20 m/s | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 10 m/s | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | 10 m/s | P |
| Acier < 55 HRC | adaptée | 10 m/s | H |
| Acier < 60 HRC | adaptée | 10 m/s | H |
| Acier < 67 HRC | adaptée | 10 m/s | H |
| INOX | adaptée | 10 m/s | |
| Ti | adaptée | 10 m/s | |
| Fonte GG(G) | adaptée | 10 m/s | K |
| CuZn | adaptée | 10 m/s | N |
| Plastique, PRFV | adaptée | 10 m/s | |
| Bois | adaptée | 10 m/s | |
| Peinture | adaptée | 10 m/s | |
| Uni | adaptée | 10 m/s | |
| à sec | adaptée | | |