

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec bâti 24G, porte, hauteur 950 mm, Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/T3mm****Données de commande**

N° commande	922791 2000/T3
GTIN	4062406085469
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Bâti 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100

Hauteur de porte mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

**Livraison:**

1 × piètement, 1 × paire de goussets, caisson de tiroirs et porte, plan de travail.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur plan de travail	750 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm

Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Série	vario
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Hauteur utile caisson de tiroirs	800 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur caisson de tiroirs	900 mm
Poids	143 kg
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Hauteur	950 mm
Nombre de tiroirs	3
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1	926403 1
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/2	950300 75/2
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Jeu d'atelier Nombre d'outils 22	955071 22
Jeu de tournevis Nombre d'outils 10	953521 10
Revêtement en PVC souple transparent Largeur 2000 mm	951951 2000
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/3	950320 75/3
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/3	950300 75/3
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/2	950320 100/2
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 20X20	951910 20X20
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/2	950320 75/2
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Tapis pour tiroirs Dimension en G 20X20	951830 20X20
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/1	950320 75/1
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/1	950300 75/1
Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 20X20	951885 20X20
Jeu de pinces Nombre d'outils 5	954305 5
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/1	950320 100/1
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/3	950320 100/3
	927610 900/3

Bâti 24G avec porte à charnière à droite / tiroirs Hauteur /  
Nombre de tiroirs 900/3

Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Goussets Type 1	927122 1
Épaisseur du plan de travail de 50 mm en bambou encollé en croix Long. plan de travail 2000 mm	926001 2000