

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec bâti 24G, porte, hauteur 950 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/T3mm**Données de commande**

N° commande	922797 2000/T3
GTIN	4062406085506
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Bâti 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100

Hauteur de porte mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Livraison:

1 × piètement, 1 × paire de goussets, caisson de tiroirs et porte, plan de travail.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Hauteur	950 mm

Largeur utile des tiroirs en G	20
Surface utile de tiroir en G	20×20
Nombre de tiroirs	3
Epaisseur plan de travail	50 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	800 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Poids	143 kg
Hauteur caisson de tiroirs	900 mm
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Série	vario
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Goussets Type 1	927122 1
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Plateaux de travail avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé Long. plan de travail 2000 mm	926241 2000
Bâti 24G avec porte à charnière à droite / tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/3	927610 900/3