

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec 2 bâtis 24G, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/7+2Tmm****Données de commande**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| N° commande      | 922804 2000/7+2T |
| GTIN             | 4062406085582    |
| Classe d'article | 9GG              |

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75

Hauteur de porte (droite) mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur (droite): 1

**Livraison:**

2 × caissons de tiroirs, plan de travail.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Profondeur plan de travail       | 750 mm |
| Nombre de tiroirs                | 9      |
| Hauteur utile caisson de tiroirs | 700 mm |
| Largeur utile des tiroirs en G   | 20     |

|   |  |
|---|--|
| Poids   | 185 kg   |
| Epaisseur plan de travail   | 50 mm  |
| Longueur plan de travail  | 2000 mm  |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 1000 kg  |
| Hauteur   | 850 mm   |
| Profondeur caisson de tiroirs   | 650 mm   |
| Profondeur utile des tiroirs  | 500 mm   |
| Largeur caisson de tiroirs  | 600 mm   |
| Profondeur utile des tiroirs en G   | 20   |
| Surface utile de tiroir en G  | 20×20  |
| Série   | vario  |
| Largeur utile des tiroirs   | 500 mm   |
| Angle d'ouverture de porte  | 180 degré  |
| Epaisseur du matériau   | 1 mm   |
| Hauteur établi  | 850 mm   |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles  | 75 kg  |
| Epaisseur plan de travail   | 50 mm  |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)   | 100 %  |
| Serrure à cylindre  | Cylindre modulaire   |
| Couleurs disponibles  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit  | 20×20G   |
| Type de produit   | Etabli   |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm | 927800 200  |
| Cache-serrure pour GridLine Type KO21      | 914227 KO21 |

|  |              |
|--|--------------|
| Poignée pour GridLine Type KO12  | 914226 KO12  |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm  | 927800 75    |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm   | 927800 100   |
| Bâti 24G avec porte à charnière à droite / tiroirs Hauteur /<br>Nombre de tiroirs 800/2  | 927610 800/2 |
| Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/7                                  | 927600 800/7 |
| Epaisseur du plan de travail de 50 mmen hêtre multiplis<br>Long. plan de travail 2000 mm | 926081 2000  |