

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec 2 bâtis 24G, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/6+7mm**Données de commande**

N° commande	922804 2000/6+7
GTIN	4062406085551
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Livraison:

2 × caissons de tiroirs, plan de travail.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur	850 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm

Profondeur plan de travail	750 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	700 mm
Nombre de tiroirs	13
Série	vario
Epaisseur plan de travail	50 mm
Poids	219 kg
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75

Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/7	927600 800/7
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/6	927600 800/6
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen hêtre multiplis Long. plan de travail 2000 mm	926081 2000