

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec 2 bâtis 24G, hauteur 950 mm, Plan de travail en bambou, 20x20G, Long. plan de travail: 2000/6+2Tmm**Données de commande**

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 922811 2000/6+2T |
| GTIN | 4062406085650 |
| Classe d'article | 9GG |

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75

Hauteur de porte (droite) mm: 625

Nombre de tablettes réglables en hauteur (droite): 1

Livraison:

2 x caissons de tiroirs, plan de travail.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Série | vario |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 |

| | |
|---|--|
| Profondeur caisson de tiroirs | 650 mm |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm |
| Largeur caisson de tiroirs | 600 mm |
| Hauteur utile caisson de tiroirs | 800 mm |
| Longueur plan de travail | 2000 mm |
| Nombre de tiroirs | 8 |
| Profondeur plan de travail | 750 mm |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 1000 kg |
| Hauteur | 950 mm |
| Poids | 185 kg |
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Surface utile de tiroir en G | 20×20 |
| Angle d'ouverture de porte | 180 degré |
| Epaisseur du matériau | 1 mm |
| Hauteur établi | 950 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 20×20G |
| Type de produit | Etabli |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 927800 100 |
|--|------------|

| | |
|--|--------------|
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 927800 125 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 927800 75 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 927800 150 |
| Cache-serrure pour GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Poignée pour GridLine Type KO12 | 914226 KO12 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 250 mm | 927800 250 |
| Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/6 | 927600 900/6 |
| Bâti 24G avec porte à charnière à droite / tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/2 | 927610 900/2 |
| Epaisseur du plan de travail de 50 mmen bambou encollé en croix Long. plan de travail 2000 mm | 926001 2000 |