

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec 2 bâtis 24G, hauteur 850 mm, Plan de travail en bambou, 20x20G, Long. plan de travail: 2000/7+2Tmm****Données de commande**

N° commande	922801 2000/7+2T
GTIN	4062406085544
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75

Hauteur de porte (droite) mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur (droite): 1

**Livraison:**

2 x caissons de tiroirs, plan de travail.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg

Epaisseur plan de travail	50 mm
Poids	185 kg
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur plan de travail	750 mm
Hauteur	850 mm
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	700 mm
Nombre de tiroirs	9
Série	vario
Longueur plan de travail	2000 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Bâti 24G avec porte à charnière à droite / tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/2	927610 800/2
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/7	927600 800/7
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen bambou encollé en croix Long. plan de travail 2000 mm	926001 2000