

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec 2 bâtis 24G, hauteur 850 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/7+2Tmm**Données de commande**

N° commande	922807 2000/7+2T
GTIN	4062406085629
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75

Hauteur de porte (droite) mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur (droite): 1

Livraison:

2 × caissons de tiroirs, plan de travail.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	850 mm

Poids	185 kg
Surface utile de tiroir en G	20×20
Nombre de tiroirs	9
Série	vario
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	700 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/7	927600 800/7
Plateaux de travail avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé Long. plan de travail 2000 mm	926241 2000
Bâti 24G avec porte à charnière à droite / tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/2	927610 800/2