

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec 2 bâtis 24G, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/6+6mm**Données de commande**

N° commande	922814 2000/6+6
GTIN	4062406085681
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Livraison:

2 × caissons de tiroirs, plan de travail.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm

Nombre de tiroirs	12
Série	vario
Poids	220 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Hauteur	950 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	800 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs en G	20
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927800 250
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/6	927600 900/6
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen hêtre multiplis Long. plan de travail 2000 mm	926081 2000