

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec 2 bâtis 24G, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/7+2Tmm****Données de commande**

N° commande	922814 2000/7+2T
GTIN	4062406085704
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75

Hauteur de porte (droite) mm: 625

Nombre de tablettes réglables en hauteur (droite): 1

**Livraison:**

2 × caissons de tiroirs, plan de travail.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Hauteur utile caisson de tiroirs	800 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm

Série	vario
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur plan de travail	750 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur	950 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	9
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Poids	192 kg
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
---	-----------

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Jeu d'atelier Nombre d'outils 26	955081 26
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Jeu d'atelier Nombre d'outils 22	955071 22
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Bâti 24G avec porte à charnière à droite / tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/2	927610 900/2
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/7	927600 900/7
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen hêtre multiplis Long. plan de travail 2000 mm	926081 2000