

Garant**Plaquette de tronçonnage neutre, HB7035, Largeur de gorge w: 8,0mm****Données de commande**

N° commande	273190 8,0
GTIN	4062406085384
Classe d'article	21H

Description**Exécution:**

Avec chanfrein de protection. Pour un excellent enlèvement de copeaux, les aciers présentant une résistance supérieure et les coupes intermittentes (augmenter l'avance de 10 %).

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551 – 273558.

Description technique

Largeur de gorge w	8 mm
Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiCN
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,19 mm/tr
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7035
Nombre de changements/dents	1
Profil de plaquette	neutre

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		