

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec 2 bâtis 24G, hauteur 950 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/7+2Tmm****Données de commande**

N° commande	922817 2000/7+2T
GTIN	4062406085742
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 75

Hauteur de porte (droite) mm: 625

Nombre de tablettes réglables en hauteur (droite): 1

**Livraison:**

2 × caissons de tiroirs, plan de travail.

**Coloris:**

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Largeur utile des tiroirs en G	20
Surface utile de tiroir en G	20×20
Poids	192 kg
Série	vario
Nombre de tiroirs	9
Longueur plan de travail	2000 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	950 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	800 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
---------------------------------------	-------------

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Plateaux de travail avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé Long. plan de travail 2000 mm	926241 2000
Bâti 24G avec porte à charnière à droite / tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/2	927610 900/2
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/7	927600 900/7