

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec 2 bâtis, dispositif de déplacement vertical rabattable, hauteur 850 mm, Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/6+1Tmm



Données de commande

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 922821 2000/6+1T |
| GTIN | 4062406085766 |
| Classe d'article | 9GG |

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Bâti avec dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967568 réf. 120 intégré et étau 967100 réf. 120. Largeur du caisson à étaux 16G, avec tiroir. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Bâti avec étau: porte verrouillable par serrure à cylindre. Tiroir non verrouillable.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 150

Hauteur de porte (droite) mm: 575

Livraison:

1 × caisson de tiroirs, 1 × caisson avec dispositif de déplacement vertical rabattable et étau, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

| | |
|---|--|
| Hauteur caisson de tiroirs | 800 mm |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 1000 kg |
| Surface utile de tiroir en G | 20×20 |
| Longueur plan de travail | 2000 mm |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Série | vario |
| Hauteur | 850 mm |
| Nombre de tiroirs | 7 |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm |
| Hauteur utile caisson de tiroirs | 700 mm |
| Largeur caisson de tiroirs | 600 mm |
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Profondeur caisson de tiroirs | 650 mm |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Poids | 193 kg |
| Profondeur plan de travail | 750 mm |
| Epaisseur du matériau | 1 mm |
| Hauteur établi | 850 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 20×20G |
| Type de produit | Etabli |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 927800 150 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 927800 75 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 927800 100 |
| Cache-serrure pour GridLine Type KO21 | 914227 KO21 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 927500 150 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 927800 125 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm | 927800 200 |
| Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 50 mm | 927800 50 |
| Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/6 | 927600 800/6 |
| Bâti 16G pour dispositif de déplacement vertical rabattable et étau Hauteur 800 mm | 927321 800 |
| Epaisseur du plan de travail de 50 mmen bambou encollé en croix Long. plan de travail 2000 mm | 926001 2000 |