

Garant GRIDLINE

Etabli Vario avec 2 bâtis, dispositif de déplacement vertical rabattable, hauteur 950 mm, Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 1500/6+1Tmm



Données de commande

N° commande	922831 1500/6+1T
GTIN	4062406085919
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Bâti avec dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967568 réf. 120 intégré et étau 967100 réf. 120. Largeur du caisson à étaux 16G, avec tiroir. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Bâti avec étau: porte verrouillable par serrure à cylindre. Tiroir non verrouillable.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 150

Hauteur de porte (droite) mm: 675

Livraison:

1 × caisson de tiroirs, 1 × caisson avec dispositif de déplacement vertical rabattable et étau, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Hauteur caisson de tiroirs	900 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Série	vario
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Longueur plan de travail	1500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur	950 mm
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	800 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	7
Poids	186 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G

Type de produit

Etabli

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927500 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927800 250
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 900/6	927600 900/6
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen bambou encollé en croix Long. plan de travail 1500 mm	926001 1500
Bâti 16G pour dispositif de déplacement vertical rabattable et étau Hauteur 900 mm	927321 900