

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario avec 2 bâtis, dispositif de déplacement vertical rabattable, hauteur 850 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/6+1Tmm**



## Données de commande

N° commande	922827 2000/6+1T
GTIN	4062406085803
Classe d'article	9GG

## Description

### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste. Bâti avec dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967568 réf. 120 intégré et étau 967100 réf. 120. Largeur du caisson à étaux 16G, avec tiroir. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Bâti avec étau: porte verrouillable par serrure à cylindre. Tiroir non verrouillable.

### Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 150

Hauteur de porte (droite) mm: 575

### Livraison:

1 × caisson de tiroirs, 1 × caisson avec dispositif de déplacement vertical rabattable et étau, plan de travail.

### Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

### Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

### Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

## Description technique

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	1000 kg
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur caisson de tiroirs	650 mm
Hauteur	850 mm
Largeur caisson de tiroirs	600 mm
Série	vario
Largeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	700 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Poids	193 kg
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de tiroirs	7
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	927800 50
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927500 150
Bâti 16G pour dispositif de déplacement vertical rabattable et étau Hauteur 800 mm	927321 800
Plateaux de travail avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé Long. plan de travail 2000 mm	926241 2000
Bâti 24G avec tiroirs Hauteur / Nombre de tiroirs 800/6	927600 800/6