

Garant GRIDLINE

**Etabli avec unité mobile, hauteur 850 mm avec plateau en bambou, 20×20G,
Long. plan de travail: 1500mm**



Données de commande

N° commande	923651 1500
GTIN	4062406086008
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré, **tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes Ø100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé à l'aide de la poignée bimatière en Haptoprene®, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs par côté mm: 75

Hauteur de porte par côté mm: 425

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **unité mobile toujours anthracite RAL 7016** (non configurable), **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur plan de travail	750 mm

Pare-chocs	non
Largeur utile des tiroirs en G	20
Escamotable	oui
Ø roulette fixe	100 mm
Surface plan de travail	verniss incolore
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur bâti	700 mm
Largeur bâti	1300 mm
Matériau plan de travail	Bambou
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Nombre de portes	2
ComfortClose	non
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Poignée	non
Epaisseur plan de travail	50 mm
Hauteur	850 mm
Nombre de tiroirs	2
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Ø roulette directrice	100 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein
Longueur plan de travail	1500 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Poids	139,6 kg
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de fiche, entrée	F
Tension nominale	250 V
Type de construction	Construction en tube d'acier

Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927805 75
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12