

Garant GRIDLINE

**Etabli avec unité mobile, hauteur 950 mm avec plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 1500mm**



## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 923677 1500   |
| GTIN             | 4062406086121 |
| Classe d'article | 9GG           |

## Description

### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré, **tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes Ø100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé à l'aide de la poignée bimatière en Haptoprene®, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

### Placement:

Hauteur frontale des tiroirs par côté mm: 75

Hauteur de porte par côté mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 2

### Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **unité mobile toujours anthracite RAL 7016** (non configurable), **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

## Description technique

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Surface utile de tiroir en G | 20×20 |
|------------------------------|-------|

|  |                  |
|--|------------------|
| Profondeur utile des tiroirs                 | 500 mm           |
| Hauteur utile caisson de tiroirs             | 625 mm           |
| Matériau plan de travail                     | Hêtre multiplis  |
| Poids  | 141 kg           |
| Hauteur                                      | 950 mm           |
| Matériau roue                                | Caoutchouc plein |
| Largeur utile des tiroirs                    | 500 mm           |
| Poignée                                      | non              |
| Profondeur utile des tiroirs en G            | 20               |
| Profondeur bâti                              | 700 mm           |
| Nombre de tiroirs                            | 2                |
| Epaisseur plan de travail                    | 50 mm            |
| Surface plan de travail                      | vernis incolore  |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage       | 2                |
| Ø roulette fixe                              | 100 mm           |
| ComfortClose                                 | non              |
| Longueur plan de travail                     | 1500 mm          |
| Largeur bâti                                 | 1300 mm          |
| Profondeur plan de travail                   | 750 mm           |
| Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2                |
| Charge admissible max. unité mobile          | 400 kg           |
| Largeur utile des tiroirs en G               | 20               |
| Ø roulette directrice                        | 100 mm           |
| Escamotable                                  | oui              |
| Pare-chocs                                   | non              |
| Nombre de portes                             | 2                |
| Déverrouillage individuel des tiroirs        | Une main         |
| Type de fiche, entrée                        | F                |
| Tension nominale                             | 250 V            |

|   |  |
|---|--|
| Type de construction  | Construction en tube d'acier                                   |
| Epaisseur du matériau   | 1 mm   |
| Hauteur établi  | 950 mm   |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles  | 75 kg  |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg   |
| Epaisseur plan de travail   | 50 mm  |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)   | 100 %  |
| Angle d'ouverture de porte  | 180 degré  |
| Serrure à cylindre  | Cylindre modulaire   |
| Couleurs disponibles  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit  | 20x20G   |
| Type de produit   | Etabli mobile  |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Cache-serrure pour GridLine Type KO21  | 914227 KO21 |
| Poignée pour GridLine Type KO12  | 914226 KO12 |
| Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main<br>Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 927805 75   |