

Garant GRIDLINE

**Etabli avec unité mobile, hauteur 950 mm plateau en hêtre multiplis, 20×20G,
Long. plan de travail: 1500mm**



Données de commande

N° commande	923674 1500
GTIN	4062406086114
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré, **tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes Ø100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé à l'aide de la poignée bimatière en Haptoprene®, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs par côté mm: 75

Hauteur de porte par côté mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 2

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **unité mobile toujours anthracite RAL 7016** (non configurable), **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Matériau roue	Caoutchouc plein
---------------	------------------

ComfortClose	non
Largeur bâti	1300 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	950 mm
Surface plan de travail	vernis incolore
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Poignée	non
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Ø roulette directrice	100 mm
Nombre de portes	2
Profondeur plan de travail	750 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Profondeur bâti	700 mm
Ø roulette fixe	100 mm
Nombre de tiroirs	2
Poids	155 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Pare-chocs	non
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur utile caisson de tiroirs	625 mm
Escamotable	oui
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F

Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927805 75