

Garant GRIDLINE

**Etabli mobile, avec dispositif de déplacement vertical et étau, avec plateau en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 1250mm**



## Données de commande

N° commande	923691 1250
GTIN	4062406086183
Classe d'article	9GG

## Description

### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes Ø100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé à l'aide de la poignée bimatière en Haptoprene®, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Fermeture par serrure à cylindre.

### Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75

Hauteur de porte mm: 425

Hauteur de porte du caisson à étaux mm: 575

### Livraison:

Avec dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967568 réf. 120 et étau GARANT 967100 réf. 120.

### Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **unité mobile toujours anthracite RAL 7016** (non configurable), **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

## Description technique

Escamotable	oui
Matériau roue	Caoutchouc plein
Longueur plan de travail	1250 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Pare-chocs	non
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Poids	136,6 kg
Ø roulette fixe	100 mm
Épaisseur plan de travail	50 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de tiroirs	1
Poignée	non
ComfortClose	non
Ø roulette directrice	100 mm
Nombre de portes	2
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Matériau plan de travail	Plan de travail en bambou
Hauteur	850 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de construction	Construction en tube d'acier
Épaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927805 75
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12