

Garant GRIDLINE

Etabli mobile, sans dispositif de déplacement vertical ni étau, plateau en hêtre multiplis, 20×20G, Long. plan de travail: 1250mm



Données de commande

N° commande	923734 1250
GTIN	4062406086251
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes Ø100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé à l'aide de la poignée bimatière en Haptoprene®, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Fermeture par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75

Hauteur de porte mm: 425

Hauteur de porte du caisson à étaux mm: 575

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **unité mobile toujours anthracite RAL 7016** (non configurable), **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Matériau roue	Caoutchouc plein
---------------	------------------

Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
ComfortClose	non
Surface utile de tiroir en G	20×20
Poids	122,7 kg
Escamotable	oui
Longueur plan de travail	1250 mm
Ø roulette fixe	100 mm
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Profondeur plan de travail	750 mm
Pare-chocs	non
Epaisseur plan de travail	50 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Matériau plan de travail	Hêtre multiplis
Hauteur	850 mm
Surface plan de travail	vernis incolore
Ø roulette directrice	100 mm
Nombre de tiroirs	1
Nombre de portes	2
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Poignée	non
Largeur utile des tiroirs en G	20
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg

Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927805 75
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12