

Garant GRIDLINE

Etabli mobile, sans dispositif de déplacement vertical ni étau, avec plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 1250mm



Données de commande

N° commande	923757 1250
GTIN	4062406086299
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes Ø100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé à l'aide de la poignée bimatière en Haptoprene®, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile **400 kg** (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Fermeture par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75

Hauteur de porte mm: 525

Hauteur de porte du caisson à étaux mm: 675

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **unité mobile toujours anthracite RAL 7016** (non configurable), **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Nombre de tiroirs	1
Poids	118 kg
Poignée	non
ComfortClose	non
Matériau roue	Caoutchouc plein
Matériau plan de travail	Eluplan
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	950 mm
Nombre de portes	2
Charge admissible max. unité mobile	400 kg
Profondeur plan de travail	750 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Ø roulette fixe	100 mm
Longueur plan de travail	1250 mm
Ø roulette directrice	100 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Escamotable	oui
Surface utile de tiroir en G	20×20
Pare-chocs	non
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg

Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927805 75
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21