

Garant GRIDLINE

**Etabli, porte à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail en hêtre multiplis, 20x20G, Long. plan de travail: 1500mm**



## Données de commande

N° commande	921044 1500
GTIN	4062406086336
Classe d'article	9GG

## Description

### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces.

Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.

Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité. Bâti avec porte et une tablette.

### Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 150, 200

### Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

### Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

## Description technique

Profondeur plan de travail	750 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm
Nombre de tiroirs	4
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur bâti	1300 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Hauteur	850 mm
Série	Ready-to-go
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur bâti	700 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Poids	142,3 kg
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Barillet extractible à 2 clés Numéro de clé Ho (3 chiffres) 003	950050 003
Tapis en caoutchouc strié pour tiroirs Dimensions en G 20X20	951910 20X20
Jeu de pinces Nombre d'outils 5	954295 5
Jeu d'atelier Nombre d'outils 26	955081 26
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/2	950300 75/2
Jeu de tournevis Nombre d'outils 10	953521 10
Traçage et sciage Nombre d'outils 8	954895 8
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/3	950320 100/3
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/3	950300 75/3
Jeu de pinces Nombre d'outils 5	954305 5
Revêtement en PVC souple transparent Largeur 1500 mm	951951 1500
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/2	950320 75/2
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/3	950320 75/3
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/1	950320 100/1
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Coffret de douilles 1/2 pouce Nombre d'outils 32	953821 32
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 150/5	950320 150/5
Coffret de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 37	953828 37
Jeu de tapis antidérapants pour tiroirs,5 pièces Dimensions en G 20X20	951885 20X20

Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 150/4	950320 150/4
Jeu de douilles 1/4 et 1/2 pouce Nombre d'outils 39	953833 39
Jeu de bacs pour petites pièces easyPick Type 75/1	950300 75/1
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Jeu de clés mixtes Nombre d'outils 20	952505 20
Jeu de limes Nombre d'outils 6	952253 6
Jeu d'atelier Nombre d'outils 22	955071 22
Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close Charge admissible du tiroir 75 kg	950180 75
Tapis pour tiroirs Dimension en G 20X20	951830 20X20
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 100/2	950320 100/2
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Jeu de parois de séparation à fente / cloisons Hauteur frontale des tiroirs / Type 75/1	950320 75/1
Outils de démontage Type 1	950070 1
Assort. mousse tvs phillips/plat Horex Nombre d'outils 10	953522 10
Jeu d'atelier Nombre d'outils 22	955072 22
Assort. mousse jeu de 4 pinces Garant Nombre d'outils 5	954306 5