

Garant GRIDLINE

Etabli, ouverture à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail en bambou, 20x20G, Long. plan de travail: 1500/DEmm



Données de commande

N° commande	921401 1500/DE
GTIN	4062406086473
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande. Puissance de raccordement 250 V / 50 Hz avec max. 340 W. Longueur du câble de raccordement: 1,5 m.

Bâti ouvert en retrait pour une assise ergonomique.

Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.

Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 150, 200

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

En cas de montage en série, une tôle de cisaillement 927220 est indispensable.

Description technique

Plage de réglage en hauteur	850 - 1050 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de tiroirs	4
Poids	144,4 kg
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Force de levage maximale	6000 N
Profondeur bâti	700 mm
Série	Ready-to-go
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Réglage en hauteur progressif	oui
Profondeur plan de travail	750 mm
ComfortClose	non
Longueur plan de travail	1500 mm
Tension de raccordement	250 V
Vitesse de levage	9 mm/s
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Largeur bâti	1300 mm
Principe du réglage en hauteur	électrique
Surface utile de tiroir en G	20×20
Indice de protection IP	IP 20
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	F

Tension nominale	250 V
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur poste de travail	850-1050 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Kit nettoyant et huile d'entretien Type 1	926403 1
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Barillet extractible à 2 clés Numéro de clé Ho (3 chiffres) 003	950050 003