

Garant GRIDLINE

Etabli, réglage en hauteur électrique, porte à gauche, partie centrale ouverte, 4 tiroirs à droite, Plan de travail en hêtre multiplis, 20×20G, Long. plan de travail: 2000/DEmm



Données de commande

N° commande	921564 2000/DE
GTIN	4062406086541
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande. Puissance de raccordement 250 V / 50 Hz avec max. 340 W. Longueur du câble de raccordement: 1,5 m.

Partie centrale avec bâti ouvert en retrait pour une assise ergonomique.

Bâti avec porte et tablette réglable en hauteur.

Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.

Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 525

Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 150, 200

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

En cas de montage en série, une tôle de cisaillement 927220 est indispensable.

Description technique

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Réglage en hauteur progressif	oui
Vitesse de levage	9 mm/s
Principe du réglage en hauteur	électrique
Largeur bâti	1900 mm
Épaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Plage de réglage en hauteur	850 - 1050 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	4
Profondeur plan de travail	750 mm
Profondeur bâti	700 mm
Poids	193,1 kg
Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur utile des tiroirs en G	20
Force de levage maximale	6000 N
Longueur plan de travail	2000 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm
Tension de raccordement	250 V
ComfortClose	non
Série	Ready-to-go
Indice de protection IP	IP 20
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur poste de travail	850-1050 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	350 kg
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150
Barillet extractible à 2 clés Numéro de clé Ho (3 chiffres) 003	950050 003
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	927800 75
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927800 200
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927800 100