

**Garant****Mandrin porte-foret à queue cylindrique, Type: 32****Données de commande**

N° commande	341265 32
GTIN	4062406086633
Classe d'article	31B

**Description****Exécution:**

- Pour rotation à droite et à gauche
- Exécution étroite.
- Apport de lubrifiant ciblé.

**Avantage(s):**

- Utilisation extrêmement aisée grâce à la queue cylindrique.
- Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.

**Livraison:**

Avec clé de serrage Torx et poignée transversale.

**Description technique**

Longueur mandrin ouvert	81,9 mm
Plage de serrage	1 - 16 mm
Ø ext.	50 mm
Longueur mandrin fermé	92 mm
Longueur corps	60 mm
Longueur totale	141,9 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Précision de concentricité	≤ 20 µm

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15 000 min <sup>-1</sup>
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Type de produit	Mandrin porte-foret