

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario Basic, hauteur 850 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, Long.  
plan de travail: 1000mm****Données de commande**

N° commande	922004 1000
GTIN	4062406086640
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort et support pour réglage en hauteur. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 2 paire de goussets pour assurer la rigidité.

**Livraison:**

2 × piétements, 2 × paires de goussets, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Série	vario Basic
Poids	44 kg

Profondeur plan de travail	750 mm
Longueur plan de travail	1000 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Hauteur	850 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

## Accessoires

Piètement Hauteur 800 mm	927000 800
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen hêtre multiplis Long. plan de travail 1000 mm	926081 1000
Goussets Type 1	927122 1