

Garant**Mandrin porte-foret à queue cylindrique, Type: 25****Données de commande**

N° commande	341265 25
GTIN	4062406086626
Classe d'article	31B

Description**Exécution:**

- Pour rotation à droite et à gauche
- Exécution étroite.
- Apport de lubrifiant ciblé.

Avantage(s):

- Utilisation extrêmement aisée grâce à la queue cylindrique.
- Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.

Livraison:

Avec clé de serrage Torx et poignée transversale.

Description technique

Ø ext.	50 mm
Longueur mandrin ouvert	81,9 mm
Plage de serrage	1 - 16 mm
Longueur mandrin fermé	92 mm
Longueur corps	56 mm
Longueur totale	137,9 mm
Ø queue D _s	25 mm
Précision de concentricité	≤ 20 µm

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15 000 min ⁻¹
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Type de produit	Mandrin porte-foret