

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario Basic, hauteur 850 mm, Plan de travail en bambou, Long. plan de travail: 1000mm****Données de commande**

N° commande	922001 1000
GTIN	4062406086596
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort et support pour réglage en hauteur. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 2 paire de goussets pour assurer la rigidité.

**Livraison:**

2 × piètements, 2 × paires de goussets, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Hauteur	850 mm
Profondeur plan de travail	750 mm

Matériau plan de travail	Bambou
Poids	44 kg
Série	vario Basic
Longueur plan de travail	1000 mm
Épaisseur plan de travail	50 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Épaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Épaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

## Accessoires

Épaisseur du plan de travail de 50 mm en bambou encollé en croix Long. plan de travail 1000 mm	926001 1000
Piètement Hauteur 800 mm	927000 800
Goussets Type 1	927122 1