

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario Basic, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, Long. plan de travail: 1500mm****Données de commande**

N° commande	922014 1500
GTIN	4062406086848
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement de 50 mm de large avec renfort et support pour réglage en hauteur. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 2 paires de goussets pour assurer la rigidité.

**Livraison:**

2 × piètements, 2 × paires de goussets, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Hauteur	950 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Poids	61 kg

Série	vario Basic
Type de construction	Construction en tube d'acier
Épaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Épaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

## Accessoires

Goussets Type 1	927122 1
Épaisseur du plan de travail de 50 mm en hêtre multiplis Long. plan de travail 1500 mm	926081 1500
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900