

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario Basic, hauteur 950 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée,  
Long. plan de travail: 1500mm****Données de commande**

N° commande	922017 1500
GTIN	4062406086879
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement de 50 mm de large avec renfort et support pour réglage en hauteur. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 2 paires de goussets pour assurer la rigidité.

**Livraison:**

2 × piètements, 2 × paires de goussets, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Hauteur	950 mm
Série	vario Basic
Longueur plan de travail	1500 mm
Matériau plan de travail	Eluplan

Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Poids	61 kg
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

## Accessoires

Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Plateaux de travail avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé Long. plan de travail 1500 mm	926241 1500
Goussets Type 1	927122 1