

Garant GRIDLINE

Etabli Vario Basic, hauteur 950 mm, Plan de travail en hêtre multiplis, Long. plan de travail: 2000mm**Données de commande**

N° commande	922014 2000
GTIN	4062406086855
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement de 50 mm de large avec renfort et support pour réglage en hauteur. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 2 paires de goussets pour assurer la rigidité.

Livraison:

2 × piètements, 2 × paires de goussets, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Hauteur	950 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Série	vario Basic

Poids	75 kg
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

Accessoires

Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Epaisseur du plan de travail de 50 mm en hêtre multiplis Long. plan de travail 2000 mm	926081 2000
Goussets Type 1	927122 1