

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario Basic, hauteur 950 mm, Plan de travail en bambou, Long. plan de travail: 1500mm****Données de commande**

N° commande	922011 1500
GTIN	4062406086817
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement de 50 mm de large avec renfort et support pour réglage en hauteur. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 2 paires de goussets pour assurer la rigidité.

**Livraison:**

2 × piètements, 2 × paires de goussets, plan de travail.

**Accessoire(s):**

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

**Coloris:**

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Epaisseur plan de travail	50 mm
Matériau plan de travail	Bambou
Série	vario Basic
Poids	61 kg

Profondeur plan de travail	750 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Hauteur	950 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

## Accessoires

Piètement Hauteur 900 mm	927000 900
Epaisseur du plan de travail de 50 mmen bambou encollé en croix Long. plan de travail 1500 mm	926001 1500
Goussets Type 1	927122 1