

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario Basic, hauteur 850 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée,
Long. plan de travail: 2000mm****Données de commande**

N° commande	922007 2000
GTIN	4062406086695
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort et support pour réglage en hauteur. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 2 paire de goussets pour assurer la rigidité.

Livraison:

2 × piètements, 2 × paires de goussets, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Hauteur	850 mm
Poids	73 kg
Série	vario Basic
Longueur plan de travail	2000 mm
Profondeur plan de travail	750 mm

Epaisseur plan de travail	50 mm
Matériau plan de travail	Eluplan
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

Accessoires

Goussets Type 1	927122 1
Piètement Hauteur 800 mm	927000 800
Plateaux de travail avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé Long. plan de travail 2000 mm	926241 2000