

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario Basic, hauteur 950 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée,
Long. plan de travail: 2000mm****Données de commande**

N° commande	922017 2000
GTIN	4062406086886
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement de 50 mm de large avec renfort et support pour réglage en hauteur. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 2 paires de goussets pour assurer la rigidité.

Livraison:

2 × piètements, 2 × paires de goussets, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Longueur plan de travail	2000 mm
Poids	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Série	vario Basic

Matériau plan de travail	Eluplan
Hauteur	950 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail

Accessoires

Plateaux de travail avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé Long. plan de travail 2000 mm	926241 2000
Goussets Type 1	927122 1
Piètement Hauteur 900 mm	927000 900