



Lampe de poche à LED, noire avec piles, Type: 160



Données de commande

N° commande	081533 160
GTIN	4062406087173
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED de haute qualité, durable et robuste en aluminium anodisé. **Nouvelle technologie à LED** offrant une **puissance lumineuse exceptionnelle**.

- **Dispositif de stabilisation.**
- **Bouton revêtu de caoutchouc.**

Avec tête de lampe **focalisable**.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Type de pile	Mignon, AA
Durée d'éclairage	9 h
Nombre de piles incluses	2
Zone ATEX	aucune

Indice de protection IP	IP 54
Flux lumineux	250 lm
Fonction lampe de poche	Focalisation
Longueur totale	160 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081552 LR6
Piles lithium-métal Format international LR6	081559 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081551 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081553 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081554 LR6