

Garant GRIDLINE

Etabli Vario Basic, à réglage en hauteur électrique, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, Long. plan de travail: 1500/DEmm**Données de commande**

N° commande	923257 1500/DE
GTIN	4062406087272
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Etabli en construction d'acier robuste. Piètement 50 mm de large avec renfort. Avec 2 paire de goussets pour assurer la rigidité. Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande. Puissance de raccordement 250 V / 50 Hz avec max. 340 W.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

2 x piétements à réglage en hauteur électrique, 2 x paires de goussets, plan de travail.

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (bâti, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et pieds gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison non monté. Possibilité de choisir librement la position du bouton manuel. En cas de montage en rangée, une tôle de cisaillement 927220 est indispensable.

Description technique

ComfortClose	non
Poids	75 kg
Série	vario Basic
Vitesse de levage	9 mm/s
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur plan de travail	750 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Plage de réglage en hauteur	850 - 1050 mm
Charge admissible max.	400 kg
Tension de raccordement	250 V
Indice de protection IP	IP 20
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur poste de travail	850-1050 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Etabli