



Compresseur d'atelier, Type: I.COMP3



Données de commande

N° commande	079841 I.COMP3
GTIN	
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Clapets anticorrosion, refroidissement hautement efficace, composants de transmission de force sans entretien, réservoirs protégés contre la corrosion; garantie de réapprovisionnement de minimum 10 ans sur les pièces de rechange. Efficacité élevée et coûts réduits. Compresseur d'atelier portable et mobile, sans huile ni entretien.

- **Air comprimé sans huile.**
- **Facile à transporter.**
- **Utilisation universelle.**
- **Présélection de pression intégrée et variation progressive de la vitesse de rotation.**

Remarque(s):

Autres compresseurs d'atelier disponibles sur demande (uniquement en Allemagne.)

Description technique

Référence fabricant	i.Comp 3
Pression maximale (air)	11 bar
Largeur	570 mm

Volume réservoir à pression	117 l
Puissance de remplissage maximale	160 l/min
Puissance d'aspiration maximale	265 l/min
Puissance absorbée	1,5 kW
Niveau sonore	97 dB(A)
Hauteur	1050 mm
Longueur	440 mm
Vitesse de rotation max.	3200 min ⁻¹
Poids	29 kg
Type de produit	Compresseurs