

**Attachement KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 25mm****Données de commande**

N° commande	239022 25
GTIN	4047109039902
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

- **Attachement équilibré à Q 6,3 à 10.000 tr/min.**
- **Avec arrosage interne.**

Norme:**DIN 69893****Remarque(s):**

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.

Description technique

Longueur avance L ₁	31 mm
Longueur de col A	60 mm
Ø queue ABS® D _s	25 mm
Support	HSK-A 100
Queue	ABS
Norme de porte-outils	DIN 69893
Arrosage interne	oui
Ø ext. d ₁	100 mm
Type de produit	Mandrins ABS

